

P6448

465076 rev00


TV Screws and Spacers
Vis TV et séparateurs
Tornillos y Espaciadores para TV




SP₁ x16




SP₂ x4




M4
TV₁ x4




M5
TV₂ x4




M5
TV₃ x4




M5
TV₄ x4




M5
TV₅ x4




M6
TV₆ x4




M6
TV₇ x4




M6
TV₈ x4




M6
TV₉ x4




M8
TV₁₀ x4



M8
TV₁₁ x4



M8
TV₁₂ x4



M8
TV₁₃ x4

CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER: **+44 (0)1952 670009 (UK)**
NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:
NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE: **1-800 667 0808 (USA)**

AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England
AVF Incorporated 3187, Cornerstone Drive, Eastvale, CA 91752, USA
www.avfgroup.com



Use this instruction with your TV mount instruction.

À utiliser pour installer la fixation de la télévision.

Use estas instrucciones para el soporte de su TV.

Use with M4 screws only.

These are provided with
your TV mount.

Utiliser avec des vis M4 seulement.

*Des vis M4 sont incluses avec
la fixation pour télévision.*

Use solo tornillos M4.

Estos tornillos se incluyen
con su soporte.

Screws
TV1 - TV13
as required

Use with M4, M5 and
M6 screws only.

These are provided
with your TV mount.

Utiliser avec des vis

M4, M5 et M6 seulement.

*Des vis M4 sont incluses avec
la fixation pour télévision.*

Use solo tornillos

M4, M5 y M6.

Estos tornillos se incluyen
con su soporte.

Only use the minimum amount
of spacers to give required
bracket clearance.

*N'utiliser que le nombre
minimum d'entretoises pour
assurer assez d'espace entre
les fixations.*

Use solo la cantidad mínima
de espaciadores para permitir
el espacio requerido al soporte

Spacers **SP1 - SP2** as required to
ensure good thread engagement and
bracket clearance.

*Utiliser des entretoises **SP1-SP2** selon
les besoins afin d'assurer que le
filetage des vis adhère bien et de
laisser assez d'espace entre es fixations.*
Los espaciadores **SP1 - SP2** según sea
necesario para asegurar un buen
acoplamiento de rosca y espacio
de soporte.

5-10mm thread engagement
Filetage des vis engagé sur 5-10 mm
Acople de rosca de 5-10 mm

